



TECNOSUR
SERVICIO TECNICO

Equipo de frío RIEDEL PC 630.01-NE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricante:	Riedel	Modelo:	PC 630.01-NE
Año:	2002	Frecuencia:	50Hz
<i>Refrigerante</i>	<i>Tipo</i>	<i>R407C</i>	
<i>Capacidad neta de refrigeración</i>	<i>kW</i>	<i>62</i>	
<i>Consumo de potencia</i>	<i>kW</i>	<i>24</i>	
<i>Carga llenado</i>	<i>kg</i>	<i>24.9</i>	
<i>Presión de trabajo</i>	<i>bar</i>	<i>25</i>	
<i>Nº compresores</i>	<i>pcs</i>	<i>2</i>	
<i>Dimensiones</i>	<i>m</i>	<i>2.2 X 2 X 0.9</i>	
<i>Peso</i>	<i>kg</i>	<i>780</i>	



E-mail: info@tecnosur.biz Web: www.tecnosur.biz
Contacto: 0034 607245788 (Robert) / 0034 671989471 (Verónica)
Polígono Industrial Les Planes, 08729 Castellet i la Gornal –Barcelona - Spain



TECNOSUR
SERVICIO TECNICO



E-mail: info@tecnosur.biz Web: www.tecnosur.biz
Contacto: 0034 607245788 (Robert) / 0034 671989471 (Verónica)
Polígono Industrial Les Planes, 08729 Castellet i la Gornal –Barcelona - Spain



TECNOSUR
SERVICIO TECNICO

RIEDEL
PRECISION IN COOLING

KKW Kumbacher
Kältegeräte-Werk GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-85328 Kumbach
Germany

Auftrag / Tir Order / Tir	PC 630.01-NE		
SLF-Nr.	2KE063000192441		
Fahr Nummer Base number	0-0412-630		
Herstellung Year of manufacture	2002	Refrigerant Refrigerant	R407C
Füllgewicht Filling weight			24,9 kg
Zustiger Betriebsdruck Max. working pressure		HD	25,0 bar

Vor Öffnen der Abdeckung die Netzperschaltkasten spannungslos machen!
Put it main plug before removing the cover!

Nennspannung Nominal voltage	400 V	3 Ph
Nennfrequenz Nominal frequency	50 Hz	IP 54
Nennstromstärke Nominal current	73,6 A	CE

ACHTUNG - ATTENTION
Reinweisung! sorgfältig durchlesen!
Read Carefully! Instructions carefully!

BEIMER KFW
Der eingebaute hermetisch geschlossene Kältekreislauf ist mit dem originalen RFW R134a/R407C/R407C gefüllt.
Zur Vermeidung von Umweltschäden ist für die Füllung Reparatur und Außerbetriebsetzung nur Technisches Personal zu beauftragen.
Contains RCF
The built-in hermetically enclosed refrigerant circuit is filled with original RFW R134a/R407C/R407C.
To avoid harm to the environment at maintenance, repairs or taking out of operation must be done by trained personnel only.

Dieses Gerät darf nur mit einem Glykol- Anteil von 25% 30%-35%-40% betrieben werden.

E-mail: info@tecnosur.biz Web: www.tecnosur.biz
Contacto: 0034 607245788 (Robert) / 0034 671989471 (Verónica)
Polígono Industrial Les Planes, 08729 Castellet i la Gornal -Barcelona - Spain